

DIGITUS Scatola di derivazione micro FTTH per 2 SC SX / 2 LC DX

DN-931091
EAN 4016032466215



Cassetta micro per fibra ottica Da 4 fibre, senza adattatore per 2 SC SX, 2 LC DX

Un lavoro ben fatto! La cassetta di distribuzione micro di DIGITUS® è pensata appositamente per applicazioni FTTH (Fiber to the home) e può alloggiare 2 connettori SC Simplex oppure 2 connettori LC Duplex. Inoltre in dotazione è contenuto anche un apposito supporto per derivazioni per installare in tutta sicurezza nell'alloggiamento fino a 4 connessioni di giunzione. L'alloggiamento consta di piastra di base, intermedia e di copertura ed è predisposto per il montaggio a parete. In dotazione riceverete inoltre quattro guaine passacavi, due morsetti per cavi con superfici adesive e fascetta fermacavi per fissare il cavo.

Scatola di derivazione micro per 2 connettori SC Simplex e 2 LC Duplex


- Indicato per 2 collegamenti / accoppiamenti SC Simplex oppure 2 LC Duplex
- Possibili 2 passacavi per lato o sul retro
- Compreso materiale di montaggio, guaine passacavo e supporto per derivazioni
- Dimensioni: 160 x 110 x 30 mm (Lungh. x Prof. x Alt.)
- Peso: 179 g (piastra di base, piastra centrale, copertura)
- Colore: RAL 7035 (grigio luce)


Package contents

- 1 scatola di derivazione FTTH micro, 2 SC / Simplex, 2 LC / Duplex
- 4 guaine passacavi
- 4 fascette fermacavi
- 2 morsetti fermacavo con adesivo
- Istruzioni di montaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	15.00	38.00	52.00	40.00	79,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.30	16.00	17.50	4.00	1,120.00
Net single without Packaging	1	0.19	11.00	16.00	3.00	0.00

More images:



**Safety notes**

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in appositi canali o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com